

EPIC® H-A 3 MTGH

Carcasă metalică inovatoare

Carcasa metalică compactă, robustă, este ideală pentru utilizarea cu un conector rectangular și pentru circuite de alimentare în spații înguste.

Informații

Carcasă metalică mică, robustă, formă constructivă înaltă

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.

Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).

Blocarea se face printr-un singur levier de pe contrapiesă.

Cu gaură filetată pentru utilizarea cu o presetupă corespunzătoare.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGH

Rezistă la solicitări mecanice mari.

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă
Carcasă metalică

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune acoperit electrostatic gri

Levier: oțel zincat

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 MTGH

Articol nr.	Descriere articol	M	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Material	Bucăți / UA
19512103	EPIC H-A 3 MTGH M25	25	-	-	Aliaj de zinc turnat sub presiune	10
19512104	EPIC H-A 3 MTGHV 9-17	-	da	9.0 - 17.0	Aliaj de zinc turnat sub presiune	10