


## EPIC® H-A 3 MTS

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa metalică compactă este ideală pentru utilizarea în sistemele de comandă și pentru circuite de alimentare în spații înguste.

### Informații

Carcasă metalică mică, solidă  
Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente  
Ingineria proceselor  
Laborator de electronică

### Caracteristicile produsului

Capac carcasă  
Bolțuri pentru un levier de blocare  
Intrarea cablului pe lateral  
Versiune cu /fără presetupă

### Date Tehnice

Ultima actualizare (06.07.2020)  
©2020 Lapp Group - all rights reserved.  
Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>  
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 3 MTS**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune acoperit electrostatic gri Levier: oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-A 3 MTS**

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Diametrul exterior	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu)								
10512300	H-A 3 MTs	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
10427500	H-A 3 MTs	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	6.5 - 12	10
19512300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
19427500	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	3 - 13.5	10

Ultima actualizare (06.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16