

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, Piulițe cu pinteri de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului

Beneficii

Conectare cu impedanța minim posibilă a unei carcase acoperite, pentru protecția împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului.

Contactul se realizează atunci când piulița de blocare este strânsă, prin îndepărtarea vopselei de către muchiile tăietoare ale piuliței.

Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.

Potrivit pentru toate presetupele folosite pentru împământare și aplicații EMC

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în interiorul carcaselor vopsite sau anodizate.

Poate fi utilizat cu presetupele SKINTOP® și SKINDICHT® cu filet metric, pentru aplicații în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-60 °C la +200 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SM-PE-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Grosime (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8	10
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	1
52006494	M 72 x 2	10.0	85	98.0	1
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1
Versiune de execuție din alamă fără plumb					
52103300LF	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310LF	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320LF	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330LF	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340LF	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350LF	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360LF	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10

Ultima actualizare (24.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16