


EPIC® H-B 10 SDRH-BO

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică standard cu bolțuri pentru levieri de blocare și o intrare pentru cabluri este adecvată pentru utilizarea în industria materialelor plastice și în construcția de mașini și instalații.

Informații

Mai mult spațiu interior pentru conductori
 Capac metalic cu balama robustă
 Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă cu un levier sau două levieri de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicație

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
 Tehnologie pentru sunet & lumină
 Industria de prelucrare a maselor plastice

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune înaltă
Bolțuri pentru două levieri de închidere
o intrare de cablu
Capac metalic

Date Tehnice

| | |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material: | Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR |
| Clasa de protecție: | IP 65 (blocat) IP 40 (capac închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat) |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

| Articol nr. | Descriere articol | M | PG | Packaging unit |
|--|--------------------|----|----|----------------|
| Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, o intrare pentru cablu, bolțuri pentru levier dublu, versiunea înaltă) | | | | |
| 70045200 | H-B 10 SDRH-BO 21 | - | 21 | 5 |
| 79045200 | H-B 10 SDRH-BO M25 | 25 | - | 5 |

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16