



SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, presetupă cu filet PG, asigură contact cu ecranul la 360° cu rezistență joasă și grad ridicat de protecție



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură

Beneficii

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Grad mare de protecție

Fixare puternică

Domeniul de utilizare

Presetupă cu împământare pentru aplicațiile unde interferențele electromagnetice pot apărea

Inginerie medicală

Convertizoare de frecvență

Aeroporturi

Măsurări și control tehnologic

Descrierea produsului

1 fitting

2 manșon de împământare

3 conuri de etanșare

4 conuri de alamă

5 șuruburi de compresie

SKINDICHT® SHVE

Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM

Piuliță EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafețe vopsite sau anodizate

Exemplu de identificare a comenzii:

SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5

13.5 = filetul PG al piesei de compresie

9 = filetul PG

9 = lățimea conului de etanșare

5 = lățimea manșonului de împământare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material:

Corp: alamă nichelată

Manșon de împământare: alamă

Con de etanșare: CR

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SHVE

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Izolație exterioară Ø, min./max. (mm)	Mantaua interioară min./max. Ø (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SHVE							
52010400	9/9/6/3,2	4 / 5,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010405	9/9/7/3,2	5 / 6,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010415	9/9/6/3,6	4 / 5,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010420	9/9/7/3,6	5 / 6,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010440	11/11/7/4,5	5 / 6,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010450	11/11/9/4,5	6,8 / 8,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010460	13,5/9/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010490	13,5/11/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010470	13,5/9/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52010500	13,5/11/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52005080	13,5/13,5/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	37.0	6	25
52010480	13,5/9/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52010510	13,5/11/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52005090	13,5/13,5/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	37.0	6	25
52010520	16/11/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.0	5,5	25
52010560	16/13,5/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.5	6	25
52005100	16/16/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	37.5	6	25
52010530	16/11/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.0	5,5	25
52010570	16/13,5/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.5	6	25
52005110	16/16/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	37.5	6	25
52010540	16/11/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.0	5,5	25
52010580	16/13,5/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.5	6	25
52005120	16/16/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	37.5	6	25
52010550	16/11/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.0	5,5	25
52010590	16/13,5/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.5	6	25
52005130	16/16/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	37.5	6	25
52010600	21/16/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	38.5	6,5	25
52005140	21/21/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	43.5	7	25
52010610	21/16/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	38.5	6,5	25
52005150	21/21/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	43.5	7	25
52010620	21/16/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	38.5	6,5	25
52005160	21/21/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	43.5	7	25
52010630	21/16/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	38.5	6,5	25

SKINDICHT® SHVE

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Izolație exterioară Ø, min./max. (mm)	Mantaua interioară min./max. Ø (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
52005170	21/21/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	43.5	7	25
52010640	21/16/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	38.5	6,5	25
52005180	21/21/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	43.5	7	25
52005190	29/29/22/17	19,5 / 21,8	15 / 17	40	47.5	8	10
52005200	29/29/22/18	19,5 / 21,8	16 / 18	40	47.5	8	10
52005210	29/29/24/19	21,5 / 23,8	17 / 19	40	47.5	8	10
52005240	29/29/26/19	23,5 / 25,8	17 / 19	40	47.5	8	10