


SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, presetupă specială de etanșare pentru cabluri, pentru condiții dure, rezistentă la apă de mare, pentru efort mecanic ridicat



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Pentru temperaturi ridicate
Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Rezistent la apă marină
Pentru solicitări mecanice ridicate
Rezistență mare la coroziune

Domeniul de utilizare

Presetupa oțel nichel crom cu element de etanșare FPM, special concepută pentru a fi utilizate în condiții dificile.
Industria farmaceutică și petrochimică
Sector off-shore
Turbine eoliene
Zidărie de cărămidă

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Ultima actualizare (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN-M

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Contrapiuliță adecvată SKINDICHT® SM-M INOX

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material:	Corp: oțel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305 Element de etanșare: FPM Garnitură: FPM (Fluoroplastic Packing Material)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar IP 69
Gama de temperatură:	între -40°C și +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® CN-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® CN-M						
52032580	M 12 x 1,5/1	3,5 - 5	17	27.0	10	5
52032590	M 12 x 1,5/2	5 - 6,5	17	27.0	10	5
52032600	M 12 x 1,5/3	6,5 - 8	17	27.0	10	5
52032610	M 16 x 1,5	8 - 10,5	18	30.0	10	5
52032620	M 20 x 1,5	11 - 15	24	31.0	10	5
52032630	M 25 x 1,5	16 - 20,5	30	36.0	11	5
52032640	M 32 x 1,5	21 - 25,5	36	41.0	13	5
52032650	M 40 x 1,5	28,5 - 33	46	44.0	13	1
52032660	M 50 x 1,5	37 - 42	55	48.0	14	1
52032670	M 63 x 1,5	46 - 52	70	51.0	14	1

Ultima actualizare (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16