

## EPIC® H-B 6 TGH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și în industria materialelor plastice și are o intrare directă pentru cabluri.

### Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

### Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 TGH

Capac carcasă, versiunea înaltă  
Bolțuri pentru un levier de blocare  
Intrarea dreaptă a cablului  
Versiune cu / fără gât

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material:            | Carcasă: Aliaj de aluminiu vopsit în câmp electrostatic, Bolțuri gri din Oțel                   |
| Clasa de protecție:  | IP 65 (închis)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)                                               |
| Testat VDE:          | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770    |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C                                                   |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 6 TGH**

| Articol nr.                                                                                            | Descriere articol   | M  | PG | Gât | Bucăți / UA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|-----|-------------|
| Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru un levier, versiune înaltă) |                     |    |    |     |             |
| 70020200                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH 21  | -  | 21 | da  | 10          |
| 70020400                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH 29  | -  | 29 | da  | 10          |
| 79020000                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH M16 | 16 | -  | -   | 10          |
| 79020100                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH M20 | 20 | -  | -   | 10          |
| 79020200                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH M25 | 25 | -  | -   | 10          |
| 79020400                                                                                               | EPIC® H-B 6 TGH M32 | 32 | -  | -   | 10          |

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-B 6 TGH**