


SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, presetupă din alamă nichelată, ușor de utilizat, cu contact perie pentru punerea la masă a ecranului, filet NPT



Siguranță



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă
Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
Simplu și sigur
Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblării

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Tehnologii pentru automatizări
Dispozitive de mare putere
Convertizoare de frecvență
Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: alamă nichelată, Perie EMC - alamă Capac: alamă nichelată Insert: poliamidă. Element de etanșare: elastomer special Garnitură: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-NPT BRUSH						
53112037	NPT 3/4"	9 - 17	29	43.0	15	10
53112047	NPT 1"	11 - 21	36	48.2	15	1
53112057	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	1
53112067	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	59.0	17	1
53112077	NPT 2"	34 - 45	67	63.3	17	1
53112087	NPT 2" plus	44 - 55	75	72.5	17	1

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16