


EPIC® H-BE 48 cu clemă elastică

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Insertul standard cu conexiune cu șurub, racord sertizat, terminale cu arc sau prindere push-in este adecvat, de exemplu, pentru industria constructoare de mașini.

Informații

Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule
Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
Inserturi multifucţionale versatile

Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Şină

Timpul de asamblare

Robust

Rezistent la temperatură

Beneficii

Inserarea conductorilor cu pini în inserturile Push-in se face rapid, fără scule.
Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 cu clemă elastică

Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Industria de prelucrare a maselor plastice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	48 + PE
Metoda de fixare:	Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²
Lungime de dezizolare (mm):	10
Material:	PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică:	500
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 cu clemă elastică

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăţi / UA
H-BE 48 Clemă elastică					
44423210	EPIC® H-BE 24 SP 25-48	tată	da	25 - 48	5
44423211	EPIC® H-BE 24 BP 25-48	mamă	da	25 - 48	5

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 cu clemă elastică



Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16