








SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oțel inox, cu suprafețe netede, pentru utilizare în zone de producție

Informații

Acum cu certificare NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact"



-  Industrie alimentară
-  Rezistență chimică bună
-  Gamă mare de strângere
-  Rezistență mecanică
-  Robust
-  Interferența semnalelor
-  Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Model igienic, pentru rezultate optime de curățare

Suprafețele netede și lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staționarea lichidelor

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
Pentru folosire în zone de producție
Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Model igienic pentru mașini și aparate
Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanșare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură
Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare
Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Date Tehnice

Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material:	Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) Insert: poliamidă Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Lungimea filetului, D (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Bucăți / UA
54114300	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114310	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114320	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114330	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16