

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oțel inox, cu suprafețe netede, pentru utilizare în zone de producție

Informații

NOU: disponibil până la M40x1,5

Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil

Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Rezistent la temperatură

Beneficii

Model igienic, pentru rezultate optime de curățare

Suprafețele netede și lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staționarea lichidelor

Domeniul de utilizare

Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară

Pentru folosire în zone de producție

Industria farmaceutică

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Normă de referință / aprobări

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Model igienic pentru mașini și aparate

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale

FDA 21 CFR 177.2600

Element de etanșare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord

DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente

DIN EN ISO 14 159

Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

NSF/ANSI 169

Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură

Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare

Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

La cerere, cheie pentru strangere presetupă, în zone cu spațiu limitat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări:	Aprobare UL pentru M32x1,5 și M40x1,5 în așteptare
Material:	Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) Insert: poliamidă Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Alte mărimi sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5
53105142	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R