

EPIC® H-Q 4+2

This compact rectangular connector insert ensures that there is a powerful drive every time. The 4+2-pin variant is suitable for the power supply and signal transmission of servo drives, for example, and can be (semi-)automatically assembled with a cable thanks to crimp connection technology.

Informații

4 contacte de forță + 2 contacte de semnal



Beneficii

High power up to 40 A despite extremely space-saving design for very small devices.

Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Compatibil cu conectorii standard din piață

Domeniul de utilizare

For connecting devices and machines to a power supply in various applications, including signal transmission.

Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.

For use with housings of the EPIC® H-Q series.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 400/690 V (contacte H-Q)

UL: 600 V (contacte H-Q)

CSA: 600 V (contacte H-Q)

Tensiunea nominală de impuls:

6KV (contacte H-Q 4 mm)

4KV (contacte H-D 1,6 mm)

Curent nominal (A):

IEC: 40 A (contacte H-Q 4 mm) 10 A (contacte H-D 1,6 mm)

Grad de poluare:

3

Rezistența de contact:

< 4 mOhm

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Numărul contactelor:

4 + 2 + PE

Metoda de fixare:

pin sertizabil: 1.5 - 6.0 mm² (H-Q 4 mm contacts)

0.14 - 2.5 mm² (H-Q 1.6 mm contacts)

Cicluri de operare mecanică:

500

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 4+2

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-Q 4+2

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Denumire articol	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-Q 4+2 pini sertizați					
44420511	H-Q 4+2 SCM	tată	prelucrat	4 + 2	1
44420510	H-Q 4+2 BCM	mamă	prelucrat	4 + 2	1
44423373	H-Q 4+2 BCM	mamă	prelucrat	4 + 2	1
44423372	H-Q 4+2 SCM	tată	prelucrat	4 + 2	1

EPIC® H-Q 4+2

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16