

## SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripțiile EMC



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

### Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolație intermediară

Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Câțiva pași simpli, ușor de asamblat

### Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Telecomunicații

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

Măsurări și control tehnologic

Tehnologii pentru automatizări

### Descrierea produsului

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-SC

Filete de conectare PG conform DIN 40430

### Notă

Piuliță EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafețe vopsite sau anodizate

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-SC**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D ( mm )	Bucăți / UA
<b>SKINTOP® MS-SC</b>							
53112210	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
<b>SKINTOP® MS-SC XL</b>							
53112310	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® MS-SC**