

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

Carcasa încorporată robustă și fiabilă ca versiune EMC


EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații

Protecție EMC

Rezistent la coroziune

Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune

Ultima actualizare (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS



Cerința de spațiu



Interferența semnalelor



Impermeabil

Beneficii

Săgeata, un nou element de design pe suprafața carcasei, este ușor de simțit și simplifică conectarea în zonele cu restricții de gabarit sau greu vizibile.

Carcasa încorporată poate fi conectată cu multe carcase disponibile în piață.

Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Cu un înveliș de aur rezistent la coroziune pentru o rezistență de contact scăzută și o durată de viață lungă a produsului.

Acoperire cu argint pentru protecție împotriva oxidării și pentru o conductivitate electrică și termică ridicată.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.

În special pentru mediile în care produsul intră în contact cu apa, agenți de curățare și substanțe salin.

În special pentru mediile în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.

Rezistă la solicitări mecanice mari.

Caracteristicile produsului

Asigură flexibilitate la alegerea prețului, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.

Rezistența la stropire periodică cu substanțe salin este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate

Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

rezistent la coroziune conform DIN EN 6988

Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune

Levier: oțel inoxidabil

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 66 / IP 68 1 metru / 10 ore (închis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)

Testat VDE:

UL: în pregătire

VDE: în pregătire

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.			
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	20	10