


SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, presetupă din alamă nichelată, cu filet scurt, destinată carcaselor conectorilor industriali



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Conector cu carcasa standard



Rezistent la temperatură

Beneficii

Filet scurt pentru economie de spațiu în interiorul conectorilor industriali

Gamă de strângere mare, variabilă

Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

Special proiectat pentru conectorii industriali

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Inclus

Doar presetupa este inclusă, nu și conectorul dreptunghiular

SKINTOP® MS-IS-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-IS-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-IS-M						
53112780	M 25 x 1,5	11 - 18	30	37.0	5	25
53112790	M 32 x 1,5	16 - 25	40	43.0	5	25