

EPIC® MH 1 PE 250A

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

-

Informații

Modul conductor de protecție pentru o conectare sigură PE

Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piață



Beneficii

Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață

Conductor de protecție (PE) pentru conectarea sigură PE și conectarea la cadru și carcasă

Racord sertizat până la 95 mm² pentru o siguranță maximă a contactului cu cablul

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Energie regenerabilă

Proiectare echipament de testare

Procese tehnologice

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Tensiunea nominală (V):	1000 V AC/DC
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	250
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Numărul contactelor:	1
Metoda de fixare:	Conexiune sertizată: 25mm ² ... 95 mm ² Lițe 4 mm ² pentru conectare PE la cadrul modulului
Material:	PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică:	500

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 PE 250A

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH 1 PE 250A

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Slots	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354	EPIC® MHS 1 PE CM 250A	tată	2	1
44423355	EPIC® MHB 1 PE CM 250A	mamă	2	1