


SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanșare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanță de contact minimă și montare ușoară

Informații

NOU: acum disponibil și la dimensiunea: M20x1,5

SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etanșare este realizată din două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari



Siguranță



Tensiune



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură

Beneficii

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare

Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului

Simple și sigur

Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblării

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Sisteme de automatizare

Dispozitive de mare putere

Convertizoare de frecvență

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată, Perie EMC - alamă Capac: alamă nichelată Insert: poliamidă. Element de etanșare: elastomer special Garnitură: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-M BRUSH						
53112507	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	25
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1
SKINTOP® MS-M BRUSH XL						
53112527	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	12	25
53113727	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	12	10
53113728	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	15	5
53113729	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	15	5
53112673	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	15	5

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M BRUSH

