

Papuci de cabluri tubulari din Ni

Papuc de cablu tubular realizat din nichel, rezistent la temperaturi de până la +650°C, destinat utilizării cu cablurile ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Petrol și gaze



Potrivit pentru exterior



Rezistența termică



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistă la temperaturi de până la +650°C.

Compatibili cu cablurile monofilare ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură, cu conductori nichelați.

Cele mai mici rezistențe de contact se obțin prin contactul cu conductorii nichelați.

Adecvați pentru utilizare cu unelte de sertizare KLAUKE.

Suprafața de montare plană și prelucrarea precisă simplifică procesul de sertizare.

Domeniul de utilizare

Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Material:

Aliaj de nichel

Gama de temperatură:

Temperatură (max.): +650°C

Observație

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Papuci de cabluri tubulari din Ni

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Papuci de cabluri tubulari din Ni

Articol nr.	Certificare UL	Lungime (mm)	d mm
63207020	NU	16,5	1,6
63207021	NU	17,5	1,6
63207022	NU	19	1,6
63207023	NU	16,5	2,3
63207024	NU	17,4	2,3
63207025	NU	19	2,3
63207026	NU	22	2,3
63207027	NU	22,5	3,6
63207028	NU	24	3,6
63207029	NU	25	3,6
63207030	NU	30,5	3,6
63207031	NU	26,5	4,5
63207032	NU	28,5	4,5
63207033	NU	28,5	5,5
63207034	NU	33,5	5,5
63207035	NU	37,5	5,5
63207036	NU	43	5,5