


SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, presetupă PG cu inel de etanșare incizat și surub de compresiune cu cap hexagonal



Robust

Beneficii

Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
Trebuie ținute pe stoc doar câteva mărimi

Domeniul de utilizare

Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere:

Varianta cu filet lung este disponibilă

Este disponibilă varianta de la PG11 la PG36 cu inel VITON®

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare incizat: CR (Cloropren)

Clasa de protecție:

IP 54

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SVRE

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Diametrul inelului de etanșare tăiat ØF (mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SVRE							
52005540	SVRE 9	5.0 - 8.0	5/8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000310	SVRE 11	7.0 - 10.0	7/10/12.5	20.0 / 18.0	22.6	6	50
52000320	SVRE 13,5	7.0 - 13.0	7/10.5/13/16	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000330	SVRE 16	8.0 - 16.0	8/10.5/13.5/16	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000340	SVRE 21	11.0 - 20.0	11/15/18/20	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000350	SVRE 29	18.0 - 27.0	19/23/27/31	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000360	SVRE 36	24.0 - 35.0	25/28/31/35	50.0 / 47.0	38.6	9	20
52005550	SVRE 42	30.0 - 42.5	35.5/39/42.5/46	57.0 / 54.0	43.6	10	10
52005560	SVRE 48	36.0 - 47.0	40.5/44/47/50.5	64.0 / 60.0	45.1	10	10