

Papuci de cabluri tubulari din V2A

Papuc de cablu tubular realizat din oțel inoxidabil V2A, rezistent la temperaturi de până la +400°C, destinat utilizării cu ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Petrol și gaze



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistența termică



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Rezistență la acizi

Papuci de cabluri tubulari din V2A



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistă la temperaturi de până la +400 °C.

Compatibili cu ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură.

Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.

Suprafața de montare plană și prelucrarea precisă simplifică procesul de sertizare.

Domeniul de utilizare

Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.

Rezistenți la coroziune și acid.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Papuci tubulari pentru conductori din cupru

Material:

Oțel inoxidabil V2A

Gama de temperatură:

Temperatură (max.) +400 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Papuci de cabluri tubulari din V2A

Articol nr.	Certificare UL	Lungime (mm)	d mm
63207037	NU	17,5	1,6
63207038	NU	19	1,6
63207039	NU	22	3
63207041	NU	22	3
63207042	NU	25,5	3
63207043	NU	23	4
63207044	NU	25	4
63207045	NU	26	4
63207046	NU	28,5	5
63207047	NU	28,5	5
63207048	NU	34	6
63207049	NU	33,5	6
63207051	NU	34	6
63207052	NU	37,5	6

Ultima actualizare (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16