


Pini dubli TWIN

Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen

Informații

Acum cu aprobare UL



Fără halogen

Beneficii

Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
Sertizarea corectă a doi conductori într-un pin dublu asigură conectarea electrică și mecanică sigură

Normă de referință / aprobări

UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt

Informații:

Fără halogen

Material:

Cupru/PP

Suprafața : tablă cositorită

Gama de temperatură:

Regim permanent: -5°C ÷ +105°C, Temporar: +120°C

Observație

Alte mărimi și culori sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pini dubii TWIN

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Certificare UL	Culoare	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	da	alb	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	da	gri	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	da	roșu	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	da	negru	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	da	albastru	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	da	gri	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	da	galben	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	da	roșu	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4	PEW 12.097	100
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	da	albastru	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4	PEW 12.097	50