


SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Piesă de sigilare multiplă cu insert tăiat longitudinal, pentru cabluri de date, IP68



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Design special, cu orificii rotunde și secțiune longitudinală pentru introducerea simplă a unuia sau a mai multor cabluri de date pre-mufate.

Clasa de protecție IP 68 poate fi atinsă cu condiția ca orificiile să fie ocupate în mod optim.

Siguranță funcțională înaltă, datorită fixării optime.

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.

Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.

Poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, în funcție de materialul izolație exterioare.

Descrierea produsului

Decupare precisă conform profilului cablului AS-I

Inel de etanșare cu gaură pentru instalare ușoară a cablurilor field bus preasamblate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

La cerere:	Forme speciale
Culoare:	Negru, RAL 9005
Material:	NBR
Clasa de protecție:	IP 54 IP 66 și IP 68 - 5 bari, 30 min (se aplică numai pentru inserturile DIX cu fante, dacă este respectat intervalul de prindere indicat)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M CUT			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53611006	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611008	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION