


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, presetupă din alamă nichelată cu filet conic NPT și domenii de sigilare mari, cu preluarea efortului de tracțiune



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Filet conic NPT
 Fiabilitate maximă
 Formă de strângere optimă
 Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

În zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
 Industria chimică
 Măsurări și control tehnologic
 Fabricarea de mașini și echipamente
 Procese tehnologice

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS NPT

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT cu inserție de etanșare reductoare pentru etanșarea cablurilor cu un diametru exterior mic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS NPT

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16