

SKINTOP® NPT unitate mică de împachetare

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de fixare și cu preluarea efortului de tracțiune



Rezistență chimică bună



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Certificări multiple

Beneficii

Filet conic NPT
Protecție permanentă la vibrații
Formă de strângere optimă
Gamă de strângere mare, variabilă
Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduși în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Fabricarea de mașini și echipamente
Tehnologii pentru automatizări
Dispozitive
Carcase

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® NPT unitate mică de împachetare

Descrierea produsului

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Notă

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINTOP® GMP-GL nu sunt compatibile cu acest model.

3/8" = PG9

1/2" = PG13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare:

Gri argintiu (RAL 7001)

Material:

Corp: poliamidă

Element de etanșare: CR

Clasa de protecție:

IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură:

Dinamic: între -20 °C și +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® NPT unitate mică de împachetare

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
53110076	ST 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	10
53110077	ST 1/2"	5 - 12	24	45.0	15	10
53110078	ST 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	5
53110079	ST 1"	19 - 25,4	42	60.0	15	5