

## Bride Ty-Rap® cu lamă de oțel cu zonă de etichetare

Bridele TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile la LAPP și ca variantă cu zonă de etichetare pentru marcarea și inscripționarea mănunchiurilor de cabluri.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Fără halogen

### Beneficii

- Bride cu zonă de etichetare
- Permit legarea și marcarea într-un singur pas
- Asamblare ușoară deoarece toate muchiile sunt rotunjite
- Sistemul patentat de blocare, din oțel, garantează siguranța în condiții grele

### Domeniul de utilizare

Pentru gruparea și etichetarea cablurilor sau a legăturilor de cabluri, a furtunurilor de alimentare hidraulice și pneumatice

### Normă de referință / aprobări

Fișier număr E49405, vezi tabela  
Comportament la foc conform cu UL94 V-2

### Construcție

TY 51 M: Zona de marcarea atașată la unghiul potrivit de bridă  
TY 53 M/TY 532 M: Zona de marcarea poziționată deasupra inelului de fixare al bridei

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare:	Culoare naturală
Material:	Poliamidă 6.6 fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +85°C

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel cu zonă de etichetare****Observație**

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Unități de împachetare mai mici sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel cu zonă de etichetare**

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Suprafață de etichetare (mm)	Efortul la tracțiune ( N )	Bucăți / UA
Perpendicular pe suprafață							
61716020	TY 51 M	da	92.0 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80	500
Suprafețe paralele							
61715840	TY 46 MD	da	184.0 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220.0 Dublu	500
61715880	TY 46 MT	da	184.0 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220.0 Triplu	500
61715920	TY 46 MF	da	184.0 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220.0 Cvadruplu	250
61715780	TY 546 M	da	184.0 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220	100
61715950	TY 548 M	da	360.0 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220	100
Suprafață perpendicular deasupra							
61716080	TY 53 M	da	102.0 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80	500
61716560	TY 532 M	da	212.0 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80	1000

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16