

KNIPEX foarfece de tăiat cablu

KNIPEX foarfece de tăiat cablu pentru conductori cu un diametru exterior de până la 20 mm, ușor de utilizat datorită construcției ergonomice, fabricat în Germania

Informații

Necesită forță redusă datorită performanței raportului de transmitere și noii geometrii de tăiere



Beneficii

Construcția specială cu două lame de tăiere permite împărțirea procesului de tăiere în tăiere provizorie și tăiere finală

Tăietură ușoară și curată folosind o singură mână

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu

Caracteristicile produsului

Lame tăietoare călite pentru execuții precise

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

Oțel de unelte special, de calitate deosebită, forjat și cromat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KNIPEX foarfece de tăiat cablu

Articol nr.	Denumire articol	Diametru cablu mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
62120523	Foarfece de tăiat cablu KASI 20	20	0,34	200

Ultima actualizare (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16