

## KNIPEX X-Cut® Kompakt-clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral

KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă

### Informații

Efort redus datorită ajustării optime a unghiului marginilor de tăiere



### Beneficii

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerile izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

### Domeniul de utilizare

Poate fi utilizat atât pentru cabluri groase, cât și pentru fire fine

### Caracteristicile produsului

Lame tăietoare călite pentru execuții precise

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

Oțel vanadiu, forjat, călit cu ulei în mai multe etape

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**KNIPEX X-Cut® Kompakt-clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral**

Articol nr.	Denumire articol	Sârmă moale mm	Fir cu duritate medie mm	Sârmă tare mm	Corzi de pian mm	Diametru cablu mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
KNIPEX X-Cut® Kompakt-clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral								
62120521	X-Cut®Tăietor lateral compact SXS1 16	4,8	3,8	2,7	2,2	12	0,175	160

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16