

KNIPEX Alligator® clește pentru apaductieri

KNIPEX clești izolați pentru tăiere și prindere

Informații

Acces ușor la piesa de prelucrat datorită designului subțire



Beneficii

Cu autoblocare la nivelul țevelor și fittingurilor: nu permite alunecarea pe piesă, lucru cu efort redus

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerile izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

Rezistent la murdărire datorită designului robust și, prin urmare, potrivit pentru lucrul în mediul exterior

Caracteristicile produsului

Înclichetare cu 9 trepte

Rezistență ridicată la uzură a suprafețelor de prindere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000164

ETIM 5.0 Descriere clasa: Clește pentru apaductieri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000164

ETIM 6.0 Descriere clasa: Clește de apaductier

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

Oțel crom- vanadiu, forjat, călit în ulei

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



KNIPEX Alligator® clește pentru apaductieri

Articol nr.	Denumire articol	Lățime de prindere în mm	Distanța dintre fălcile de tăiere mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
62120505	Clește pentru instalații WPZI 25	50	46	0,374	250

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16