

KNIPEX Clește universal patent

KNIPEX clești izolați pentru tăiere și prindere

Informații

O reducere a forței necesare cu 35 % față de cleștii universali patent obișnuiți



Beneficii

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerile izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

Cu zone de prindere pentru utilizare variată

Cu lame de tăiere pentru cabluri grele și mai groase

Caracteristicile produsului

Lame de tăiere lungi pentru cabluri mai groase

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000836

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește patent

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

Oțel de unelte special, de calitate deosebită, forjat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KNIPEX Clește universal patent

Articol nr.	Denumire articol	Sârmă tare mm	Corzi de pian mm	Diametru cablu mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
62120504	Clește de forță universal KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200

Ultima actualizare (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16