


HITRONIC® HVN-Mini Cablu

Cablu de exterior destinat instalării în tuburi prin suflare cu aer

HITRONIC® HVN-Mini Cablu pentru pozare prin suflare cu aer în sistemele de țevi, cu diametru extern redus A-DQ(ZN)B2Y cu fibre SM sau MM

Informații

Cablu pentru aplicații mobile



Fără halogen



Rezistența mecanică



Greutate mică



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Potrivit pentru suflare în tuburi

Dimensiuni compacte

rezistent UV

cu barieră laterală și longitudinală la apă

Fără interferențe electromagnetice deoarece cablul nu conține metal

Domeniul de utilizare

Backbone-Area, aplicații FTTH

Rețele de telecomunicații

Aplicații WAN

Pentru instalarea prin suflare

Metode de pozare: pentru suflare sau tragere în țevi

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HVN-Mini Cablu

Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 144 fibre
(12 loose tubes cu 12 fibre fiecare)
Fibre și tuburi identificate prin culori
Dimensiuni reduse
Manta exterioară fără halogeni, cu frecare redusă
rezistent UV

Descrierea produsului

Până la 12 tuburi centrale standard umplute cu gel
Element de rezistență central GPR
Armătură din fibre de sticlă rezistente la tracțiune
Izolație exterioară din PE
Culoare: negru (RAL 9005)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Fibră de tip:	GOF - fibră de sticlă Single-mode E9/125 OS2
Descriere standard:	A-DQ(ZN)2Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: sticlă Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă:	Static: $\geq 15 \times$ diametru exterior Dinamic: $\geq 20 \times$ diametru exterior
Gama de temperatură:	Instalare fixă: $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

HITRONIC® HVN-Mini Cablu

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
Single-mode E 9 OS2					
26609912	HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	5,8	30
26609924	HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	5,8	30
26609948	HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	5,8	33
26609972	HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	5,8	33
26609996	HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	7,2	52
26609944	HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125	9/125 OS2	144	8	80