

UNITRONIC® LAN 250 cat.6

Cablu de date pentru Cat6, clasa E - testat până la o valoare de 250 MHz

Cablul LAN transmite semnalele digitale și analogice și este adecvat pentru clădiri cu rețele cablate în mod structurat. Temperatura de regim a cablului este cuprinsă între -20 și 60 grade.

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr



Fără halogen



Interferența semnalelor

Beneficii

Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 și ISO/IEC 11801

Domeniul de utilizare

Pentru folosire unde densitatea de terminale este foarte mare, ex. cablarea birourilor în zona terțiară (în pardoseală)

Caracteristicile produsului

Transferul de semnale digitale și analogice

Cablurile ETHERLINE® LAN cat.6 sunt testate până la o valoare de 350 MHz

Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2

2170194: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Normă de referință / aprobări

Conform standardului ISO/IEC 11801, clasa E corespunde categoriei CAT.6

Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerințele EIA/TIA-568 și TSB36, ca și

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN 250 cat.6

ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class E) legătură permanentă

Descrierea produsului

Conductor plin

U/UTP: fără ecran individual sau colectiv, 4 perechi torsadate cu separator tip cruce

F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă

Mantaua exterioară PVC (gri RAL 1015) sau LSZH (portocaliu RAL 2003)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire:	În timpul instalării: 8 x diametrul exterior Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Impedanta caracteristica medie:	100 Ω $\pm$ 15%
Gama de temperatură:	Instalații fixe: între -20 °C și +60 °C Flexare ocazională: între 0 °C și +50 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur (500, 1000) m

Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizați tipul și dimensiunile cablului solicitat

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® LAN 250 cat.6

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de perechi și secțiunea (AWG)	Diametru exterior mm	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Versiuni PVC					
2170186	250 U/UTP Cat.6	4 x 2 x AWG24/1	6.5	18	46
Varianta fără halogen					
2170193	250 U/UTP Cat.6 LSZH	4x2xAWG24/1	6.5	18	46
2170194	250 F/UTP Cat.6 LSZH	4x2xAWG24/1	7.4	19	54