

HITRONIC® HQA Cablu Aerian


Cablu de exterior cu element de susținere, loose tube central, sistem de preluare a efortului non-metalic , tip ADSS

HITRONIC® HQA ADSS (All-Dielectric Self-Supporting), Cablu non-metalic, ideal atât pentru distribuție de internet sau preluare date din câmp

A-DQ(ZN)2Y

Informații

ADSS - All Dielectric Self Supporting



Fără halogen



Rezistența mecanică



Greutate mică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Potrivit pentru condiții climatice blânde

Ușor de instalat datorită design-ului

compact, flexibilitate ridicată, izolație

robustă cu rază mică de curbură

rezistent UV

cu barieră laterală și longitudinală la apă

Fără interferențe electromagnetice deoarece cablul nu conține metal

Domeniul de utilizare

Do zastosowania na zewnątrz

Agățat pe stâlpi

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA Cablu Aerian

Întins între stâlpi
Montare pe coloane construcții

Caracteristicile produsului

Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 96 fibre
Fibre și tuburi identificate prin culori
Susținere mecanică (element de tracțiune central din fibre de aramidă)
Izolație exterioară robustă, fără halogen
Deschidere până la 90 m

Descrierea produsului

Până la 8 tuburi centrale standard umplute cu gel
Element de rezistență central GPR
Fire de aramid ca element de tracțiune
Izolație exterioară din PE
Culoare: negru (RAL 9005)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Fir cu izolație exterioară primară: 250 μm Cablu : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor:	Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip:	GOF - fibră de sticlă
Descriere standard:	A-DQ(ZN)2Y - ADSS All-Dielectric Self-Supporting
Valori optice:	A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: sticlă Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă:	Static: $\geq 15 \times$ diametru exterior Dinamic: $\geq 20 \times$ diametru exterior
Forța de tracțiune admisă:	MAT: 2000 N EDS: 800 N
Gama de temperatură:	Instalare fixă: $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ Flexare ocazională: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Alte versiuni de cabluri pot fi achiziționate la solicitare.

HITRONIC® HQA Cablu Aerian

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
Single-mode E 9 OS2					
26640912	HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9,7	73
26640924	HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9,7	73
26640948	HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	10,9	92
26640996	HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	12,4	121