

EPIC® DATA CAN M12

Conectori M12 ecranați pentru montare în șantier, pentru aplicații DeviceNet/CANopen

Conector M12 cu montare în șantier pentru magistrală CAN/DeviceNet, codare A, ecranat, grad de protecție IP67



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Asamblare ușoară și rapidă pe șantier

Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS

Eficiențizează costurile legate de cablarea magistralei de rețea

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Descrierea produsului

Fișă M12, 5 pini, codare tip A

Conectarea conductorilor în cleme cu șurub

Presetupă PG9

Versiune ecranată

Date Tehnice

Tipul de conexiune:

Înșurubare

Material:

Contacte aurite. Insert din PA66. Etanșare din NBR. Piulița striată din alamă nichelată. Corpul din aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat.

Clasa de protecție:

IP 67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -40°C la +85°C

Codarea:

A - Standard

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12

(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Curent nominal (A):

4 A

Observație

DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA CAN M12

Articol nr.	Denumire articol	Construcție	Numărul pinilor	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	PU
Fișă dreaptă							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	cu șurub	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Priză dreaptă							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	cu șurub	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1