


EPIC® DATA CAN Sub-D

Modul CAN de conectare cu mufă Sub-D, conectarea conductorilor prin șurub

Conector tată pentru magistrale CAN Sub-D, terminale cu șuruburi, cu rezistor terminator, sistem de diagnostic opțional LED, ieșire cablu la 35°/90°/180°



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Greutate mică



Cerința de spațiu

Beneficii

Rezistorul terminator integrat este comutabil

senzor/actuator

Fără părți libere

Cu ieșire de 24 V DC pentru alimentarea unor dispozitive externe (doar versiunea la 90°)

Caracteristicile produsului

Rata maximă de transmitere : max. 1 Mbit/s

Atunci când rezistorul terminator este conectat ("ON"), cablul de ieșire este deconectat

Rezistorul terminator integrat permite ca magistrala CAN-BUS să fie terminată sau conectată în continuare

Asignarea pinilor Sub-D:

CAN Low = Pin 2

CAN High = Pin 7

CAN Gnd = Pin 3

GND = Pin 6 (doar versiunea la 90°)

CAN V+ = Pin 9 (doar versiunea la 90°)

(ecran = carcasă)

Normă de referință / aprobări

UL File No. E331560

Ultima actualizare (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN Sub-D

Descrierea produsului

Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu șurub 4-40 UNC
Conectarea conductorilor în cleme cu șurub
Compatibilitate EMC îmbunătățită datorită carcasei metalice
Pentru cabluri cu diametrul exterior: 5 - 8 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001132 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni:	60 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180° (LxWxH)
Tipul de conexiune:	Înșurubare
Clasa de protecție:	IP 20
Rezistor terminator:	120 Ω
Interfețe:	CAN bus station: Priză D-Sub cu 9 pini CAN bus cable: 6 cleme șir pentru conductori până la 0.8 mm ²
Condiții de mediu permisibile:	Domeniul de temperatură: -25 °C la +85 °C *Temperatura maximă conform UL este 60 °C.

Observație

DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA CAN Sub-D

Articol nr.	Denumire articol	Înclinarea calului	Interfață PG
Sub-D conector			
21700537	ED-CAN-90	90°	NU
21700536	ED-CAN-90-PG	90°	da
21700538	ED-CAN-AX	180° axial	NU

EPIC® DATA CAN Sub-D

