

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Cablu CAN Bus cu înveliș exterior dublu, pentru instalare în exterior/îngropare directă

Pentru comunicare bazată pe magistrale CAN, conform cu ISO 11898, îngropare directă, aplicații pentru exterior. Solid, rezistent la UV și condiții meteo, domeniul de temperatură de la -40°C la +80°C

Informații

Potrivit pentru îngropare directă

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS CAN BURIAL



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Energie solară



Potrivit pentru exterior



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la UV

Beneficii

Potrivit pentru comunicații CAN conform ISO 11898

Versiune cu izolație cu două straturi, extrem de rezistente, pentru instalare fără tub de protecție

Robust, rezistent UV și impermeabil

Diametrul izolației interioare potrivit pentru conectorii uzuali

Domeniul de utilizare

Utilizabil pentru sisteme de comunicație bazate pe CAN precum CANopen

Potrivit pentru îngropare directă

Pentru aplicații la exterior

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale

Descrierea produsului

Lițe de cupru răsucite 7x0,32

Izolația conductorului: PE

Ecran colectiv din tresă de cupru

Izolație interioară: PVC, violet (RAL 4001), diametru exterior: 7,1 mm

Izolație exterioară: PE, negru (RAL 9005), diametru exterior: 9,0 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală:	(1 kHz): max. 40 nF/km
Tensiunea de vârf:	300 V (nu pentru alimentări)
Rezistența conductorului:	(în buclă): max. 74 Ohm /km
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 8 x diametrul exterior Montaj fix: 4 x diametrul exterior
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică:	120 ohm
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Index cupru [kg/km]	Greutate [kg/km]
2170500	UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5	4 x 1 x 0,5	9	41,8	91