UNITRONIC® BUS PB M12

Cablu de PROFIBUS: Priză sau fişă M12 şi un capăt liber

Cablu robust de PROFIBUS , premufat cu M12 (codat B), cu înveliș exterior din PUR (fără halogen), pentru utilizare flexibilă (lanț port cablu). Versiune ecranată.

Informații
Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere





Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Timpul de asamblare

Lanţ port cablu

Beneficii
Eficientizează costurile cablării reţelelor de PROFIBUS
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare

Domeniul de utilizare
În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Caracteristicile produsului
Cablu de PROFIBUS, ecranat
Conectori M12 codaţi B cu sistem rapid de blocare
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB M12

Normă de referință / aprobări
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Descrierea produsului
Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
Culoarea conductorilor: roșu, verde
izolație exterioară : PUR fără halogeni, violet
Diametrul exterior: 7.8 mm
Versiune ecranată
Ecranarea este prelungită prin randalină

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului şi autostingere
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fişă / priză -25°C la +90°C Montaj fix: -40°C ÷ +80°C În mişcare: -30°C ÷ +80°C Aplicaţii lanţ portcablu: ≤ 70 °C
Codarea:	B - inverse
Curent nominal (A):	4 A

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 100/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB M12

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Numărul pinilor	Construcție	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
Fişă						
22260767	AB-PB-M12MS-2,0PUR	2	2	drept	250	1
22260768	AB-PB-M12MS-5,0PUR	5	2	drept	250	1
22260769	AB-PB-M12MS-10,0PUR	10	2	drept	250	1
22260956	AB-PB-M12MA-2,0PUR	2	2	unghiular	250	1
Priza						
22260770	AB-PB-2,0PUR-M12FS	2	2	drept	250	1
22260771	AB-PB-5,0PUR-M12FS	5	2	drept	250	1
22260772	AB-PB-10,0PUR-M12FS	10	2	drept	250	1

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16