


EPIC® DATA CAN M12T

Distribuitor T paralel M12 pentru cablare senzori / actuatore sau magistrale CAN/ DeviceNet

Conector robust în T, M12 ca distribuitor paralel pentru DeviceNet și CANopen (IP65/IP67)



DeviceNet CANopen



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Eficientizează costurile cablării magistrelor sau a senzorilor și actualelor

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Construcție robustă

Caracteristicile produsului

Pentru aplicații CANopen/DeviceNet

Fără PWIS

Descrierea produsului

distribuitor paralel cu 5 pini

Prziă M12 la un capăt și fișă/priză M12 la un capăt

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

Clasa ETIM 5.0 - Descriere: Interfață pasivă pentru senzor-actuator

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002585

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Interfață pasivă pentru actuator / senzor

Material:

Contact: CuZn

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12T

	Acoperit cu : Ni/Au
	Insert: TPU GF
	Randalina : aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
	Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
	Element de etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25°C la +90°C
Codarea:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Curent nominal (A):	4 A

Observație

DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA CAN M12T

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
T distribuitor				
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN	5	60	5