

UNITRONIC® BUS CAN M12

Cablu pentru DeviceNet/CANopen : priză sau fișă M12 premufată și un capăt liber

Cablu DeviceNet robust, preconfeționat, M12 (codificare A) cu înveliș exterior PUR (fără halogen) pentru utilizare flexibilă (lanț de tracțiune). Variantă de execuție ecranată.

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



DeviceNet CANopen



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Lanț port cablu

Beneficii

Eficientizează costurile cablării magistrelor sau a senzorilor și actuatorilor

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

Construcție robustă

Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Caracteristicile produsului

Cablu pentru DeviceNet/CANopen cu 5 conductori, ecranat

Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN M12

Normă de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Descrierea produsului

Conductorii de semnal: 2 x 0.25 mm², conductorii de alimentare: 2 x 0.34 mm², firul de drenă: 1 x 0.34 mm²

Culoarea conductorilor: roșu/negru, albastru/alb

izolație exterioară : PUR fără halogeni, violet

Diametrul exterior: 6.7 mm

Versiune ecranată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatore

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatore

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25 °C la +90 °C

Instalare fixă -40 °C până la +80 °C Flexare -20 °C până la +70 °C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® BUS CAN M12

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Numărul pinilor	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă						
22260789	AB-DN-M12MS-2,0PUR	2	5	drept	60	1
22260790	AB-DN-M12MS-5,0PUR	5	5	drept	60	1
22260791	AB-DN-M12MS-10,0PUR	10	5	drept	60	1
22262004	AB-DN-M12MA-2,0PUR	2	5	unghiular	60	1
Priza						
22260792	AB-DN-2,0PUR-M12FS	2	5	drept	60	1
22260793	AB-DN-5,0PUR-M12FS	5	5	drept	60	1
22260794	AB-DN-10,0PUR-M12FS	10	5	drept	60	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16