SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - cuplaj pentru furtun cu eliberare graduală a tensiunii

Informații

Cablu de protecție SKINTOP®integrat







- Gamă mare de strângere
- Protecţie maximă la vibraţii
- Rezistenţa mecanică
- Timpul de asamblare
- Robust
- Siguranţă
- Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului şi a tubului
Sigilare maximă a cablului
Asamblare rapidă şi uşoară
Gamă mare de strângere
Protecție anti-răsucire

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Aplicaţii interior / exterior
Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar

Caracteristicile produsului
Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Descrierea produsului
Opţional :
SKINTOP® MS-M presetupă
SKINTOP® MS-SC-M conexiune EMC
SILVYN® conector de tub cu manşon interior şi piuliţă

Notă
Pentru accesorii compatibile, verificați accesoriile SKINTOP® metric

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	Elemente de bază: Corp: alamă nichelată Elemenul de etanșare: CR/NBR Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)
Clasa de protecție:	Cablu: IP 68, Tub de protecţie:IP 40 cu SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU, IP 65 cu SILVYN®AS-P
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +100°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.


SILVYN® MSK-M US

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru tuburi de protecţie Ø ext. (mm)	Bucăţi / UA
SILVYN® MSK-M pentru SILVYN® AS					
55506080	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506081	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506082	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506083	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506084	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506085	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506086	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506087	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506090	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506091	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506092	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506093	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506094	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506095	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506096	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506097	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS					
55506110	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506111	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506112	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506113	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506114	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506115	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506116	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506120	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506121	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506122	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506123	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506124	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506125	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506126	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US





Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16