

SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - Cleme pentru cabluri



Timpul de asamblare



Siguranță

Beneficii

Montare rapidă și ușoară

Diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Aplicații feroviare

Industria auto

Fixare: cleme pentru cabluri, tuburi sau țevi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001171

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție

Material:

Oțel galvanizat

Policloropren

Gama de temperatură:

-35 °C la +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® RKS

Articol nr.	Denumire articol	Lățimea metalului (mm)	Lățime x grosime de profil din cauciuc (mm)	Diametru (mm)	Gaură Ø (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	15 x 1,2	6	5.3 (M5)	100
61825180	8/12	12	15 x 1,2	8	5.3 (M5)	100
61825190	10/12	12	15 x 1,2	10	5.3 (M5)	100
61825200	12/12	12	15 x 1,2	12	5.3 (M5)	100
61825210	13/15	15	18,5 x 1,5	13	6.4 (M6)	100
61825355	14/15	15	18,5 x 1,5	14	6.4 (M6)	100
61825365	15/15	15	18,5 x 1,5	15	6.4 (M6)	100
61825375	16/15	15	18,5 x 1,5	16	6.4 (M6)	100
61825040	18/15	15	18,5 x 1,5	18	6.4 (M6)	100
61825052	19/15	15	18,5 x 1,5	19	6.4 (M6)	100
61825380	20/15	15	18,5 x 1,5	20	6.4 (M6)	100
61825382	21/15	15	18,5 x 1,5	21	6.4 (M6)	100
61825050	22/15	15	18,5 x 1,5	22	6.4 (M6)	100
61825390	23/15	15	18,5 x 1,5	23	6.4 (M6)	100
61825400	25/15	15	18,5 x 1,5	25	6.4 (M6)	100
61825402	26/15	15	18,5 x 1,5	26	6.4 (M6)	100
61825250	28/15	15	18,5 x 1,5	28	6.4 (M6)	100
61825255	30/15	15	18,5 x 1,5	30	6.4 (M6)	100
61825257	32/15	15	18,5 x 1,5	32	6.4 (M6)	100
61825259	34/15	15	18,5 x 1,5	34	6.4 (M6)	100
61825260	35/15	15	18,5 x 1,5	35	6.4 (M6)	100
61825392	24/20	20	25 x 1,5	24	8.4 (M8)	100
61825262	36/20	20	25 x 1,5	36	8.4 (M8)	100
61825264	38/20	20	25 x 1,5	38	8.4 (M8)	100
61825295	40/20	20	25 x 1,5	40	8.4 (M8)	100