

SILVYN® HCX

SILVYN® HCX , tub de protecție cu profil metalic cu înclichetare și înveliș termoplastic rezistent la temperatură



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare

Robust

Rezistență mare la zdrobire

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria hârtiei

Măsurări și control tehnologic

Aplicații feroviare

La exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent UV

SILVYN® HCX

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
Izolație exterioară din plastic, stabilă termic

Notă

UA = 10m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere:

Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare:

Negru

Material:

Metal cu manta de elastomer termoplast

Gama de temperatură:

-55°C la +145°C

Termen scurt: până la +160°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HCX

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® HCX				
61744228	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
61744229	1/2"	16 x 21.1	110	30
61744230	3/4"	21 x 26.4	140	30
61744231	1"	26.5 x 33.1	170	30
61744240	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
61744242	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61744244	2"	51,6 x 59,9	300	15

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16