

SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA - Tub de protecție paralel corugat, cu diametru mare



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Robust

Beneficii

Stabilitate dimensională
Flexibil
Rezistent la zdrobire

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Utilități publice
Aplicații flexibile
La exterior

Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Tub cu pereți groși din polamid 6 corugat

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MAXI PA

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
La cerere:	Disponibil în PA 12
Culoare:	Gri (RAL 7001) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94 HB
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +115°C Termen scurt +150°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MAXI PA

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® AFG-PA/AFW-PA	UA colac (m)
SILVYN® MAXI PA gri					
61791150	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791160	95	91 x 106	225	95	10
SILVYN® MAXI PA negru					
61791155	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791165	95	91 x 106	225	95	10