

SILVYN® HCC

SILVYN® HCC - Tub de protecție unic, paralel corugat, cu diametru metric



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Greutate mică



Rezistent la UV

Beneficii

Stabilitate dimensională

Flexibil

Greutate mică

Rezistent la zdrobire

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Construcția de aparate electrice

Automatizări pentru clădiri

Aplicații flexibile

La exterior

Caracteristicile produsului

Tub de protecție tip "metric"

Fără halogen și fără cadmiu

Rezistență la abraziune

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Descrierea produsului

Tub din poliamidă 6 fin corugat

Notă

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCC

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Gama de temperatură:	Între -25°C și +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HCC

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPAG-M / FLEXILOK-M	Potrivit pentru SILVYN®HG-M	UA colac (m)
SILVYN® HCC						
61793970	13	9.8 x 13.0	25	16 + 20	-	50
61793980	16	11.8 x 16.0	30	16 + 20	-	50
61793990	20	14.8 x 20.0	40	20	-	50
61794000	25	19.1 x 25.0	50	25	-	50
61794010	32	24,3 x 32	65	32	-	25
61794020	40	30,2 x 40	85	-	40	25
61794030	50	40,1 x 50	110	-	50	25
61794035	63	52,5 x 63	130	-	63	25