

FIPLOCK® PA12

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție închisă

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție închisă

Informații

Hazard Level: HL 3



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Timpul de asamblare



Greutate mică



Rezistent la ulei

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA12



Lanț port cablu



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior

Robust, împotriva impactului mecanic

Flexibilitate ridicată și rezistență ridicată la solicitări de oboseală

Stabilitate dimensională

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată

Tehnologie feroviară

Echipament pentru transport public

Pentru utilizare la interior și la exterior

Pentru protejarea cablurilor de troleu, cabluri jumper, cuplaje

Caracteristicile produsului

Densitate redusă a fumului

Auto-stingere, fără picurare

Fără halogen

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Rezistență excelentă la condiții meteo și raze UV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA 12

Fără silicon

Fără halogeni

Comportament la foc conform cu UL 94V-0

Gama de temperatură:

-45°C la +105°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA12

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru seria FIPLOCK® ONE	Culoare	UA colac (m)
61803953	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803954	12	12.0 x 15.7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803955	17	16.1 x 21.1	30	20 x 1,5/25 x 1,5	negru	50
61803956	23	22.0 x 28.5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	negru	50
61803957	29	28.3 x 34.7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	negru	50
61803960	56	56.3 x 67.2	100	-	negru	25
61803961	70	67.2 x 79.6	135	-	negru	25
61803962	95	91.3 x 106.0	150	-	negru	10
61803963	125	126.5 x 146.5	320	-	negru	10
61803964	170	172.0 x 193.0	440	-	negru	10
Versiune pentru condiții industriale (închis)						
61803965	7	6.0 x 10.0	15	12 x 1,5	negru	50
61803966	10	9.2 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803967	12	11.8 x 15.7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803968	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	negru	50
61803969	23	22.0 x 28.5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	negru	50
61803970	29	28.3 x 34.7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	negru	50
61803971	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	negru	25
61803972	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	negru	25